



B. Braun Perfusor® compact en de LPA 8.0 richtlijn

Bent u klaar voor de LPA 8.0 richtlijn? Wij ook!

Vooruitlopend op de implementatie van de bovengenoemde richtlijn wijzen wij u graag op de mogelijkheden van onze spuitpomp de **B. Braun Perfusor® Compact**.

Met name geschikt voor toediening bij kinderen; eenvoudig, simpel en zeer betrouwbaar.

De B. Braun spuitenpompen worden al meer dan 60 jaar door professionals gebruikt.

De "Snap-in" bevestigingstechnologie van de pompen garandeert een snelle en veilige bevestiging van de apparatuur. Mede dankzij de geringe afmeting en het lichte gewicht kunnen de **Perfusor® Compact** pompen eenvoudig worden geïntegreerd in ambulances en traumahelicopters, maar ook op de SEH en trauma-afdelingen.

De voordelen van een **B. Braun Perfusor® Compact**:

- Compact (190 x 100 x 120 mm) en licht (1,5 kg)
- Eenvoudige bediening, makkelijk en snel te leren en te gebruiken
- Groot scherm voor weergave belangrijkste parameters
- Auditieve en visuele alarmsignalen
- Eenvoudige toediening van bolussen, met zicht op gegeven volume: 1–800 ml/u
- Leveringssnelheden: 0,1–99,9 ml/u
- Voorafinstelling van het volume: tot 999,9 ml met intervallen van 0,1 ml
- Spuitselectie: 20, 50 ml met originele Perfusor-spuiten
- Uitstekende opstartcurves, vooraf ingestelde waarden blijven opgeslagen
- Oplaadbare NiCd accu en 12V voor ambulances!
- Declaration of Conformity dat deze pomp geschikt is voor ambulances

Voor meer informatie:

Ruben Hogenberg

036 - 5335260

hogenberg@almeva.nl

ALMEVA

